




ADATLAP

PALLET STATION

v1.1

1. Adatlap

1.1. Pallet Station

Általános tulajdonságok	Minimum	Jellemző	Maximum	Mértékegység
Érzékelőaktiválási zóna	0 0	- -	6 0,236	[mm] [hüvelyk]
Súly	17 34,5			[kg] [font]
Méretetek [Ho x Szé x Mé]	828 x 428,5 x 207,5 32,6 x 16,87 x 8,17	- -	828 x ∞ x 207,5 32,6 x ∞ x 8,17	[mm] [hüvelyk]
Raklapméretek	Összes méret *			
Tárolási hőmérséklet	0 32	- -	60 140	[°C] [°F]
IP-besorolás	IP54			

* A tényleges maximális raklapméret a robot hatótávolságától, a robot szerelési magasságától, a doboz méretétől és a robotkar végére szerelt szerszám méretétől függ.

Üzemi körülmények	Minimum	Jellemző	Maximum	Mértékegység
Tápellátás	19,2	24	26,4	[V]
Áramfelvétel	0	-	20	[mA]
Üzemi hőmérséklet	0 32	- -	50 122	[°C] [°F]
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	0	-	95	[%]
Számított üzemi élettartam	200 000	-	-	[ciklusok]




Garancia: 3 év, a Partneri Megállapodásban meghatározott hivatalos garanciafeltételek szerint.

Támogatott típusú raklapok


Raklap neve	Méretetek (Ho x Szé x Ma) [mm]	Ábra
Észak-Amerika	1016 x 1219 x 127	

Raklap neve	Méretek (Ho x Szé x Ma) [mm]	Ábra
Ausztrália	1165 x 1165 x 150	
EUR 1	1200 x 800 x 144	
EUR 6	600 x 800 x 144	
UK	1200 x 1000 x 145	
Ázsia	1100 x 1100 x 135	
Egyéni	Maximum 1250 x 1250 Minimum: 600 x 800	

Egyes műanyag raklapok is támogatottak, amennyiben méretük a maximális és a minimális értékeken belül esik. Lásd az alábbi képeken lévő példákat:



1.2. Pallet Station



A méretek mm-ben és [hüvelyk]-ben vannak megadva.