




데이터 시트

팔레트 스테이션

1. 데이터 시트

1.1. 팔레트 스테이션

일반 속성	최소	일반	최대	단위
센서 작동 구역	0 0	- -	6 0.236	[mm] [inch]
중량	17 34.5			[kg] [lb]
크기[길이 x 너비 x 깊이]	828 x 428.5 x 207.5 32.6 x 16.87 x 8.17	- -	828 x ∞ x 207.5 32.6 x ∞ x 8.17	[mm] [inch]
팔레트 크기	모든 크기 *			
보관 온도	0 32	- -	60 140	[°C] [°F]
IP 분류	IP54			



* 실제 최대 팔레트 크기는 로봇의 작업 반경, 로봇 장착 높이, 상자 크기 및 EOAT 크기에 따라 달라집니다.

작동 조건	최소	일반	최대	단위
전원	19.2	24	26.4	[V]
소비 전류	0	-	20	[mA]
작동 온도	0 32	- -	50 122	[°C] [°F]
상대 습도(비응축)	0	-	95	[%]
계산된 작동 수명	200 000	-	-	[cycles]




보증: 파트너 계약에 명시된 공식 보증 약관에 따라 3년입니다.

지원되는 팔레트 유형


팔레트 이름	규격(길이 x 너비 x 높이) [mm]	삽화
북미	1016 x 1219 x 127	

팔레트 이름	규격(길이 × 너비 × 높이) [mm]	삽화
호주	1165 x 1165 x 150	
EUR 1	1200 x 800 x 144	
EUR 6	600 x 800 x 144	
UK	1200 x 1000 x 145	
아시아	1100 x 1100 x 135	
사용자 지정	최대 1250 x 1250 최소 600 x 800	

최대 및 최소 치수 범위 내에 있는 일부 플라스틱 팔레트도 사용할 수 있습니다. 아래 이미지의 예시를 참고하십시오:



1.2. Pallet Station



모든 치수는 mm 및 [inches] 단위입니다.