




数据表

PALLET STATION

v1.1

1. 数据表

1.1. Pallet Station

一般属性	最小	典型	最大	单位
传感器激活区	0 0	- -	6 0.236	[mm] [inch]
重量	17 34.5			[kg] [lb]
尺寸 [L x W x D]	828 x 428.5 x 207.5 32.6 x 16.87 x 8.17	- -	828 x ∞ x 207.5 32.6 x ∞ x 8.17	[mm] [inch]
托盘尺寸	所有尺寸 *			
贮存温度	0 32	- -	60 140	[°C] [°F]
IP 等级	IP54			

* 托盘的实际最大尺寸取决于机器人的活动范围、机器人安装高度、箱子尺寸和 EOAT 尺寸。

操作条件	最小	典型	最大	单位
电源	19.2	24	26.4	[V]
电流消耗	0	-	20	[mA]
工作温度	0 32	- -	50 122	[°C] [°F]
相对湿度 (非冷凝)	0	-	95	[%]
计算出的工作寿命	200 000	-	-	[cycles]




质保期：3 年，具体以《合作伙伴协议》中列明的官方质保条款为准。

支持的托盘类型


托盘名称	尺寸 (长 x 宽 x 高), 单位 : [mm]	插图
北美地区	1016 x 1219 x 127	

托盘名称	尺寸 (长 x 宽 x 高) , 单位 : [mm]	插图
澳大利亚	1165 x 1165 x 150	
欧洲 1	1200 x 800 x 144	
欧洲 6	600 x 800 x 144	
英国	1200 x 1000 x 145	
亚洲	1100 x 1100 x 135	
自定义	最大值 1250 x 1250 最小值 600 x 800	

只要尺寸在最大和最小限制范围内，也支持使用部分塑料托盘。具体示例请参见下方图片：



1.2. 托盘底座



所有尺寸的单位均为 mm 和[英寸]。