




SCHEDA DATI

STAZIONE PER PALLET

1. Scheda dati

1.1. Stazione per pallet

Proprietà generali	Minimo	Tipico	Massimo	Unità di misura
Zona di attivazione del sensore	0 0	- -	6 0.236	[mm] [pollic]
Peso	17 34.5			[kg] [lb]
Dimensioni [Lung x Largh x Prof]	828 x 428.5 x 207.5 32.6 x 16.87 x 8.17	- -	828 x ∞ x 207.5 32.6 x ∞ x 8.17	[mm] [pollici]
Dimensioni del bancale	Tutte le dimensioni*			
Temperatura di stoccaggio	0 32	- -	60 140	[°C] [°F]
Classificazione IP	IP54			


* Le dimensioni massime effettive del pallet dipendono dalla portata del robot, dall'altezza di montaggio del robot, dalle dimensioni della scatola e dalle dimensioni dell'EOAT.

Condizioni operative	Minimo	Tipico	Massimo	Unità di misura
Alimentazione elettrica	19.2	24	26.4	[V]
Consumo di corrente	0	-	20	[mA]
Temperatura di esercizio	0 32	- -	50 122	[°C] [°F]
Umidità relativa (senza condensa)	0	-	95	[%]
Vita operativa calcolata	200 000	-	-	[cicli]




Garanzia: 3 anni, in conformità con i termini di garanzia ufficiale delineati nel Contratto Partner.

Tipi di pallet supportati


Nome del pallet	Dimensioni (L x P x A) in [mm]	Illustrazione
Nord America	1016 x 1219 x 127	

Nome del pallet	Dimensioni (L x P x A) in [mm]	Illustrazione
Australia	1165 x 1165 x 150	
EUR 1	1200 x 800 x 144	
EUR 6	600 x 800 x 144	
REGNO UNITO	1200 x 1000 x 145	
Asia	1100 x 1100 x 135	
Personalizzato	Massimo 1250 x 1250 Minimo 600 x 800	

Sono ammessi anche alcuni pallet in plastica, purché rientrino nelle dimensioni massime e minime previste. Si vedano gli esempi nelle immagini riportate di seguito:



1.2. Stazione pallet



Tutte le dimensioni sono in mm e [pollici].