

WET Standard- powered by D:PLOY

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **MAX. ZYKLUSZEIT*** Bis zu 6 Kartons/Min.
- **STELLFLÄCHE** 3 x 1.4 m
- **MAX. KARTONNUTZLAST***
10 kg (20 kg mit anderen Optionen verfügbar)
- **MAX. PALETTENHÖHE*** 2.0 m
- **FLEXIBLE PALETTENGRÖSSEN**
Ja
- **ROBOTERMODELL** UR20
- **ROBOTERMONTAGE** Fester Sockel

*Die tatsächliche Leistung kann je nach Konfiguration und anderen Umgebungsfaktoren variieren.

SICHERHEIT

- **SICHERHEITZERTIFIZIERUNG**
CE-Kennzeichnung inklusive
- **SICHERHEITSKONFIGURATION**
1 Laserscanner (270°) inklusive



EINZIGARTIGE FUNKTIONEN

- **PALETTENANORDNUNG** Beidseitig
- **BASISMATERIAL** Lackierter Stahl
- **PALETTENERKENNUNG** Fotoelektrischer Sensor auf jeder Seite
- **BEDIENERSCHNITTSTELLE INKLUSIVE**
Ja
- **LEUCHTANZEIGEN** Nein (optional erhältlich)
- **MANUELLE BEDIENTASTEN** Nein
- **FÖRDERBAND** Nein (optional erhältlich)
- **ZWISCHENLAGENBEHÄLTER**** Nein (optional erhältlich)

** Die Integration zusätzlicher Funktionen kann sich auf den Endpreis auswirken.