



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **TEMPS DE CYCLE MAXIMUM*** 10
boîtes par minute
- **EMPREINTE AU SOL**
1.2 m x 1.53 m
- **CHARGE MAXIMALE DE LA BOÎTE**
27 kg
- **HAUTEUR MAXIMALE DE LA PALETTE***
2 m
- **TAILLES DE PALETTES FLEXIBLES**
Oui
- **MODÈLE DE ROBOT**
Fanuc CRX-30iA
- **MONTAGE DU ROBOT**
Socle fixe

* La performance réelle peut varier en fonction de la configuration et d'autres facteurs environnementaux.

SÉCURITÉ

- **CERTIFICATION DE SÉCURITÉ**
Oui (CE)
- **CONFIGURATION DE SÉCURITÉ**
Mode Cobot (en option, des éléments de sécurité externes peuvent être inclus pour augmenter le temps de cycle)

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- **DISPOSITION DES PALETTES**
Des deux côtés
- **MATÉRIAU DE BASE**
Mécano-soudée
- **DÉTECTION DES PALETTES**
2 capteurs photoélectriques
- **INTERFACE OPÉRATEUR INCLUSE** Oui,
tablette du robot
- **INDICATEURS LUMINEUX**
Oui (indicateur de statut de l'application)
- **BOUTONS DE COMMANDE MANUELS**
Oui (bouton manuel de présence palette)
- **CONVOYEUR**
Disponible en option
- **CONTENEUR INTER-COUCHE**
Disponible en option
- **EXTENSION INCLUSE**
Non