



StackMate -

powered by D:PLOY



TEKNISKE SPECIFIKATIONE

- **MAKS. CYKLUSTID***
10 kasser/min
- **PLADSBEHOV**
2.5 m x 1.3 m
- **MAKS. KASSELASTNING**
17 kg
- **MAKS. PALETHØJDE***
2.1 m
- **FLEKSIBLE PALETSTØRRELSER**
Ja
- **ROBOTMODEL**
Schneider Electric 20 kg cobot
- **ROBOTMONTERING**
Fast sokkel

*Den faktiske ydeevne kan variere afhængigt af opsætning og andre miljøfaktorer.

SIKKERHED

- **SIKKERHEDSCERTIFICERING**
Ja (CE)
- **SIKKERHEDSKONFIGURATION**
Cobot-tilstand (som en mulighed kan et U-formet hegn med scanner inkluderes for at øge cyklustiden)

UNIKKE FUNKTIONER

- **PALETARRANGEMENT**
2 sider
- **GRUNDMATERIALE**
Bøjet plade metal
- **PALETDETEKTION**
Fotoelektrisk sensor
- **OPERATØRGRÆNSEFLADE INKLUDERET**
Ja, HMI er inkluderet
- **LYSINDIKATORER**
Ja (applikationsstatusindikator)
- **MANUELLE KONTROLKNAPPER**
Ja, løsningen inkluderer pallebekræftelsesknapper
- **TRANSPORTBÅND**
Nej (tilgængelig som en mulighed)
- **MELLEM-LAGSBEHOLDER**
Nej (tilgængelig som en mulighed)